

低压组合式隔膜阀 / Low-pressure Diaphragm Valves Manifold VDV36UB 系列



VIGOUR

产品特点



- 通过将两个VDV32隔膜阀组合在一个阀体上，实现了最小化的流动，从而实现了优异的气密特性。
- 比标准阀门有着更少的焊缝
- 占用面积小，减少空间布局
- 紧凑的结构
- 内部无死角



产品尺寸 (mm)



端口连接		尺寸 (mm)	
型号	VFS尺寸	管径	
FV4	1/4"	1/4"	31 39
RMV4	1/4"	1/4"	46.3 46.3




端口连接		尺寸 (mm)	
型号	VFS尺寸	管径	
FV4	1/4"	1/4"	103.4 57.3
RMV4	1/4"	1/4"	139.6 70

订购参数

最大工作压力:	150 psig (10 bar)
驱动工作压力:	58~87psig (4~6bar)
最大工作温度:.	14°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C)
表面光洁度:	10μin Ra
材质	
母体:	316L
膜片:	钴铬镍铝合金
密封件:	PCTFE
手轮:	铝合金
泄漏率: (内部)	<1x10 ⁻⁹ mbar·L/s He
(外部)	<1x10 ⁻⁹ mbar·L/s He
流量参数:	Cv=0.3
重量:	约 1.36kg (取决于连接或选项)



■ 订购参数



进/出气连接

RMV4: 1/4" VFS 可旋转式外螺纹
FV4: 1/4" VFS 内螺纹

* 其它连接标准, 请咨询生产商。

接口形式选择

VDV36UBS - A - M - PC - 1 - 2 - 3 - P

材质

S: 316L

流路选项

A: A 型
B: B 型
C: C 型
D: D 型

阀1 执行机构

M: 手动
PO: 气动 (常开)
PC: 气动 (常闭)

工艺规范

空白: VS001B
P: VS001A

* 详情请参阅附录。

阀2 执行机构

M: 手动
PO: 气动 (常开)
PC: 气动 (常闭)

■ 订购举例

VDV36UBS - C - PC - PC - FV4 - FV4 - FV4

1 - 2 - 3



低压组合式隔膜阀 / Low-pressure Diaphragm Valves Manifold VDV36UC 系列


VIGOUR

产品特点

- 通过将两个VDV32隔膜阀组合在一个阀体上，实现了最小化的流动，从而实现了优异的气密特性。
- 比标准阀门有着更少的焊缝
- 占用面积小，减少空间布局
- 紧凑的结构
- 内部无死角



产品尺寸 (mm)




技术参数

最大工作压力:	150 psig (10 bar)
驱动工作压力:	58~87psig (4~6bar)
最大工作温度:.	14°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C)
表面光洁度:	7µin Ra
材质	
母体:	316L 二次熔炼
膜片:	钴铬镍铝合金
密封件:	PCTFE
手轮:	铝合金
泄漏率: (内部)	<1x10 ⁻⁹ mbar·L/s He
(外部)	<1x10 ⁻⁹ mbar·L/s He
流量参数:	Cv=0.3
重量:	约 1.36kg (取决于连接或选项)



■ 订购参数



进/出气连接

RMV4: 1/4" VFS 可旋转式外螺纹
FV4: 1/4" VFS 内螺纹

* 其它连接标准, 请咨询生产商。

接口形式选择

VDV36UCSLV - A - M - PC - 1 - 2 - 3 - P

材质

SLV: 316L 二次熔炼

工艺规范

P: VS001A * 详情请参阅附录。

流路选项

A: A 型
B: B 型
C: C 型
D: D 型

阀1 执行机构

M: 手动
PO: 气动 (常开)
PC: 气动 (常闭)

阀2 执行机构

M: 手动
PO: 气动 (常开)
PC: 气动 (常闭)

■ 订购举例

VDV36UCSLV - C - PC - PC - FV4 - FV4 - FV4

1 - 2 - 3

